

Interfata electrica VABA-S6-1-AP

Numar piesa: 8152356

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pozitie de conectare	sus
Protectie la polaritate inversa	da
Diagnoza per LED	Diagnoza per modul Alimentare cu tensiune, sarcina
Diagnoza prin comunicare interna	Sarcina de oprire Supratensiune electronica/senzori Sarcina de supratensiune Subtensiune electronica/senzori sarcina de subtensiune
Numarul max. de pozitii de ventil	12
Numar maxim de bobine de ventil	24
Parametrii modulului	Configuratie Monitorizarea tensiunii de alimentare cu sarcina PL Comportament in stare de eroare
Dimensiuni l x L x H	71 mm x 142 mm x 84 mm
Protectie cu sigurante (scurtcircuit)	siguranta electronica interna pentru fiecare canal
Consum de curent intrinsec la tensiunea nominala de functionare electronica/senzori	standard 34 mA
Consumul de curent intrinsec la tensiunea nominala de functionare sarcina	standard 16 mA
Suntare la caderea retelei sarcina	3 ms
Nota privind tensiunea de functionare	Sunt necesare module de retea SELV/PELV Observati caderea de tensiune
Alimentarea max. cu energie electrica	2 x 4 A (este necesara o siguranta externa)
Tensiunea nominala de functionare CC electronica/senzori	24 V
Tensiunea nominala de functionare sarcina CC	24 V
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Suntare la caderea retelei	10 ms
Fluctuatii de tensiune admise electronica/senzori	± 25 %
Fluctuatii de tensiune admise sarcina	± 10 %
Alimentare cu tensiune, functie	Instalatie electronica/senzori si sarcina
Alimentare cu tensiune, tip de racord	Stecher
Alimentare tensiune, tehnologia de conectare	M8x1, codificat A conform EN 61076-2-104
Alimentare cu energie electrica, numarul de pini/conductoare	4
Transmiterea tensiunii, functie	Electronica/senzori si sarcina in mers

Caracteristica	Valoare
Transmiterea tensiunii, tip de conectare	Priza
Transmiterea tensiunii, tehnologia de conectare	M8x1, codificat A conform EN 61076-2-104
Transmiterea tensiunii, numărul de pini/conductoare	4
Autorizare	RCM Mark
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM
Clasa de rezistentă la coroziune KBK	2 - Solicitare moderată din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-20 °C...60 °C
Umiditate relativă	5 - 95 % fără condensare
Protecție contra atingerii directe și indirecte	PELV SELV
Tip de protecție	IP65
Nota privind tipul de protecție	în stare asamblată conexiuni neutilizate închise
Temperatura ambianță	5 °C...50 °C
Înălțime nominală de utilizare	≤ 2000 m NHN
Greutate produs	712 g
Lungimea max. a cablului	50 m Comunicare sistem
Interfața de comunicare, funcție	Comunicarea sistemului XF10 IN / XF20 OUT
Interfața de comunicare, tip de conectare	2x priză
Interfața de comunicare, tehnologie de conectare	M8x1, codificat D conform EN 61076-2-114
Interfața de comunicare, număr de pini/conductori	4
Interfața de comunicare, protocol	AP-COM
Interfața de comunicare, ecranare	da
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material capac	Aluminiu turnat sub presiune
Material bucsă filetată	Alama, nichelată