

Цилиндр с направляющей DFM-63-160-P-A-GF

№ изделия: 170883

★ Линейка основной продукции

со встроенной направляющей.

Датчик положения тип SMTSO-8E может использоваться с этим изделием при длине хода 50 мм и больше. Соответствующий монтажный набор SMB-8E смонтирован внутри или снаружи.

FESTO



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Расстояние центра тяжести от нагрузки до траверсы | 50 mm |
| Ход | 160 mm |
| Диаметр поршня | 63 mm |
| Режим работы привода | Yoke |
| Демпфирование | P: нерегулируемое демпфирование, упругие кольца с обеих сторон |
| Положение при сборке | Любое |
| Направляющая | Направляющая скольжения |
| Тип конструкции | Направляющая |
| Определение позиции | Для герконов |
| Operating pressure MPa | 0,1 ... 1 MPa |
| Рабочее давление | 1 ... 10 bar |
| Макс. скорость | 0,6 m/s |
| Режим работы | двустороннего действия |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 1 - Низкая стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура окружающей среды | -20 ... 80 °C |
| Энергия удара в крайних положениях | 1,3 Nm |
| Макс. усилие Fy | 1.533 N |
| Макс. усилие Fy статическое | 1.533 N |
| Макс. усилие Fz | 1.533 N |
| Макс. усилие Fz статическое | 1.533 N |
| Макс. момент Mx | 95,83 Nm |
| Макс. момент Mx, статич. | 95,83 Nm |
| Макс. момент My | 69,77 Nm |
| Макс. момент My, статич. | 69,77 Nm |
| Макс. момент Mz | 69,77 Nm |
| Макс. момент Mz, статич. | 69,77 Nm |
| Макс. допустимый момент нагрузки Mx как функция хода | 13,87 Nm |
| Макс. полезная нагрузка в зависимости от хода при определенном расстоянии xs | 200 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 1.750 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 1.870 N |
| Перемещаемая масса | 4.010 g |
| Вес продукта | 8.906 g |
| альтернативные соединения | См. чертеж |
| Пневматическое присоединение | G1/4 |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал крышки | Алюминиевый сплав |
| Материал уплотнений | NBR |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Материал штока | Легированная сталь, нержавеющая |