


Portal spatial 3D EXCL-15-

Cod: 8159775
Nou

FESTO



Fisa tehnica

Fisa date generala - valorile individuale depind de configuratia Dvs.

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	15
Cursa in directia X	200 ... 1.000 mm
Cursa in directia Y	200 ... 700 mm
pozitie instalare	orizontal
Structura constructiva	Sistem portal 3D
Tipul de motor	Motor pas cu pas
Acceleratia maxima	1 m/s ²
Viteza maxima	0,5 m/s
Precizie de repetare	±0,1 mm
Curent nominal la o faza, efectiv	2 ... 4,2 A
Marcaj KC	KC-EMV
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementărilor UK privind EMC
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 90 %
Tip de protectie	IP10
Temperatura mediului	10 ... 40 °C
Momentul de oprire al motorului	0,5 ... 1,4 Nm
Fora de proces maxima in directia Z	15 N
Feed constant of the X-axis	64 mm/U
Feed constant of the Y-axis	37,7 mm/U
Feed constant of the Z-axis	5 mm/U
tip fixare	cu filet interior M3
Indicatie material	conform RoHS