


# Amortizor de soc DYSD-Q11-8-8-Y1F-L-Y9

Cod: 8161523

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	8
cursa	8 mm
Amortizare	autoreglabil
pozitie instalare	Oricare
Detectarea pozitiei	fara
Viteza maxima de impact	1 m/s
Durata de revenire scurta	0,2 s
Mod de functionare	cu simpla actiune prin apasare
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
lungime de amortizare	8 mm
Forta maxima de oprire	500 N
Consumul de energie maxim la o cursa	6 J
Consumul de energie maxim pe ora	18.000 J
Energia reziduala maxima	0,02 J
Forta de revenire	18 N
Greutate produs	40 g
tip fixare	cu contrapiulita
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcasei	otel aliaj inalt
Materialul tijei	otel aliaj inalt
Materialul piulitei	otel galvanizat