

Servomotor CMXL-ST6-NE-C4-1-MP

Cod: 8168593
Nou

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Temperatura mediului	10 ... 40 °C
Greutate produs	155 g
Tip de protectie	IP00
Temperatura de depozitare	-20 ... 60 °C
Indicatie material	conform RoHS
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Cuplajul Fieldbus	Ethernet
Numarul intrarilor logice digitale	9
Numarul iesirilor logice digitale 24 V DC	19
racord bus	Priza
Mod de operare dispozitiv de control	Operare directa Homing Operatiune cu bucla deschisa
Cuplaj de proces	Actuator cu functie de pozitionare
Tensiunea de operare	20,4 - 30 V DC
Tensiune nominala alimentare logica DC	24 V
Domeniul admisibil al tensiunii logice	± 10 %
Tensiune nominala in sarcina DC	24 V
Gama permisibila, alimentare sarcina	± 10 %
Capacitatea curent de sarcina la o iesire	4.450 mA
Indicatoare status	LED (status)
Ethernet, numar	1
Ethernet, protocoale suportate	TCP/IP
interfata USB	USB 2.0
Mediul de depozitare	microSD
numar total axe	6
metode de comutare	TCP/IP
Cinematica sustinuta	3-axe-Portal X-Y-Z
rata baud	10/100 Mbit/s
Domeniul tensiunilor de operare DC	20,4 ... 30 V
Tensiune nominala de operare DC	24 V
Protocol	Ethernet HTTP TCP/IP
Interfata Ethernet	RJ 45 (priza, cu 8 pini)
Caracteristici ale iesirilor digitale logice	configurabil neizolat electric