


# Цилиндр на стяжках CRDNG-2"- -PPV-A-S6

№ изделия: 185409

FESTO

Коррозионностойкий, с термостойкими уплотнениями до 120 °С, с возможностью опроса положений, соответствует стандартам ISO 15552, NF E 49 003.1 и UNI 10 290. С регулируемым демпфированием в конечных положениях.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Ход	2.000 mm
Диаметр поршня	2"
Основан на стандарте	ISO 15552 (до сих пор также VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Демпфирование	PPV: регулируемое пневматическое демпфирование с обеих сторон
Конец штока	Наружная резьба
Рабочее давление	0,6 ... 10 bar
Режим работы	двустороннего действия
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	4 - Очень высокая стойкость к коррозии
Температура окружающей среды	-20 ... 120 °C
Теоретическое усилие при 6 бар, обратный ход	990 N
Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход	1.178 N
Пневматическое присоединение	1/4 NPT
Материал крышки	Отливка из нержавеющей стали
Материал уплотнений	FPM TPU-U(PU)
Материал корпуса	Легированная сталь, нержавеющая
Материал штока	Легированная сталь, нержавеющая