

# Unitatea robinet cu bila VAPB-A-1-F-40-F0304-PA20

Numar piesa: 8191921

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                                                | Valoare                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Structura constructiva                                                        | Robinet cu bila cu 2 cai<br>Cilindru oscilant                                                                                                    |
| Tip de actionare                                                              | pneumatic                                                                                                                                        |
| Principiul de etansare                                                        | slab                                                                                                                                             |
| Pozitie de instalare                                                          | orice                                                                                                                                            |
| Tipul de montare                                                              | Instalarea liniei                                                                                                                                |
| Conectare armatura                                                            | Rp1                                                                                                                                              |
| Indicatorul pozitiei de comutare                                              | Directia fantei = directia de curgere                                                                                                            |
| Model de gaurire a flansei                                                    | F0304                                                                                                                                            |
| Dimensiunea nominala DN                                                       | 25                                                                                                                                               |
| Funcție de ventil                                                             | 2/2                                                                                                                                              |
| Directia de curgere                                                           | reversibil                                                                                                                                       |
| Presiune de lucru                                                             | 0.55 MPa...0.8 MPa<br>5.5 bar...8 bar<br>79.75 psi...116 psi                                                                                     |
| Presiune nominala armatura PN                                                 | 40                                                                                                                                               |
| Cuplu de rupere la diferenta de presiune pentru presiune nominala armatura PN | 8.5 Nm                                                                                                                                           |
| Pe baza standardului                                                          | EN 10226-1<br>ISO 5211                                                                                                                           |
| Mediu                                                                         | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:~:-]<br>Gaze inerte<br>Apa - lipsa vaporii de apa<br>lichide neutre<br>alte medii de curgere, la cerere |
| Mediu de operare                                                              | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                                                                    |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda                                   | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)                                                                               |
| Temperatura medie                                                             | -10 °C...200 °C                                                                                                                                  |
| Debit Kv                                                                      | 70 m³/h                                                                                                                                          |
| Nota privind materialele                                                      | Conform RoHS                                                                                                                                     |
| Conformitatea LABS                                                            | VDMA24364 zona III                                                                                                                               |
| Material carcasa                                                              | Alama, nichelata                                                                                                                                 |

| Caracteristica                       | Valoare                      |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Cod material carcasa                 | 2.0402<br>CW617N             |
| Material de etansare a scaunului     | PTFE                         |
| Material garnituri                   | HNBR<br>PTFE                 |
| Material bila                        | Alama<br>cromat dur          |
| Numar material bila                  | 2.0402<br>CW617N             |
| Material arbore                      | Alama                        |
| Cod material arbore                  | 2.0401<br>CW614N             |
| Greutate produs                      | 2130 g                       |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 1 - stres redus la coroziune |