

Placa de inseriere VABX-A-S-BV-BH-RV0XJBBBB

Numar piesa: 8196629

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	2
Dimensiune grila	12.55 mm
Rezistenta la vibratii	Testul aplicatiei de transport cu grad de inclinare 2 conform FN 942017-4 si EN 60068-2-6
Rezistenta la socuri	Test de soc cu grad de inclinare 2 conform FN 942017-5 si EN 60068-2-27
Protectie la polaritate inversa	da
Diagnoza per LED	Diagnoza pe canal Diagnoza per modul
Diagnoza prin comunicare interna	Sarcina de oprire Alimentarea cu sarcina de subtensiune PL Sursa logica de subtensiune PS Supratensiune de alimentare a sarcinii PL Supratensiune de alimentare logica PS
Functie integrata	cu modul de cablare electrica
Numarul max. de pozitii de ventil	4
Directia de curgere	reversibil
Numar maxim de bobine de ventil	8
Compatibil cu	Insula de ventile VTUX-A-S
Compatibilitate vacuum	da
Debitul nominal standardizat conform ISO 8778	690 l/min
Dimensiuni l x L x H	50,05 mm x 104,3 mm x 43,1 mm
Protectie cu sigurante (scurtcircuit)	siguranta electronica interna pentru fiecare canal
Circuit de protectie inductiv	incorporat
Consum de curent intrinsec la tensiunea nominala de functionare electronica/senzori	standard 24 mA
Consumul de curent intrinsec la tensiunea nominala de functionare sarcina	standard 7 mA
Nota privind tensiunea de functionare	Sunt necesare module de retea SELV/PELV Observati caderea de tensiune
Consum de energie la 24 V CC	740 mW
Numar maxim de intrari	8
Tensiunea nominala de functionare CC electronica/senzori	24 V
Tensiunea nominala de functionare sarcina CC	24 V

Caracteristica	Valoare
Suntare la caderea retelei	10 ms
Separare potentiala iesiri canal - comunicare interna	da
Separarea potentialului intre tensiunile de alimentare electronica/sistem de senzori si sarcina/ventile	da
Nivel de poluare	2
Fluctuatii de tensiune admise electronica/senzori	± 25 %
Fluctuatii de tensiune admise sarcina	± 10 %
Autorizare	RCM Mark
Semnul KC	KC-EMV
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM conform directivei RoHS a UE
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-20 °C...70 °C
Umiditate relativa	5 - 95 %
Tip de protectie	IP20 IP65
Categoria de supratensiune	II
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Inaltime nominala de utilizare	<= 2000 m NHN
Inaltime max. de instalare	3500 m
Greutate produs	141.2 g
Control electric	Interfata AP
Volum maxim de adrese de iesire	1 byte
Interfata de comunicare, protocol	AP
Tip de fixare placa de racordare	cu orificiu de trecere
Tipul de montare	Tirant
Conexiune pneumatica 2	pentru cartus 12 mm
Conexiune pneumatica 4	pentru cartus 12 mm
Nota privind materialele	Conform RoHS
Materialul placii de racordare	Ranforsat cu PA
Material garnituri	NBR
Suport material	POM
Material manson	otel inoxidabil inalt aliat
Material clema	otel inoxidabil aliaj inalt
Material piulita	otel inoxidabil aliaj inalt