


Amortizor de soc DYSD-Q13-8-8-Y1F-Y9

Numar piesa: 8199041

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	8
Cursa	8 mm
Amortizare	autoreglare
Pozitie de instalare	orice
Detectarea pozitiei	fara
Viteza max. de impact	0.5 m/s
Timp de resetare la temperatura camerei	0.2 s
Timp de resetare la temperatura ambientala minima	1 s
Mod de functionare	cu apasare cu simpla actiune
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Potrivit pentru productia de baterii Li-ion	Potrivit pentru productia de baterii in conformitate cu definitia interna Festo in gradul de severitate F1A cu restrictii privind utilizarea Cu/Zn/Ni
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Lungime de amortizare	8 mm
Fora max. de ridicare	420 N
Cuplu de strangere max.	5 Nm
Consumul max. de energie pe cursa	4.8 J
Consum max. de energie pe ora	11520 J
Fora de restabilire	9 N
Fora minima de insertie	30 N
Greutate produs	41.5 g
Interval de masa	38.4 kg
Tipul de montare	cu piulita de blocare
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Otel aliaj inalt
Material tija de piston	otel aliaj inalt
Material piulita	otel inalt aliat