

Упор-щуп SDK-4-PK-3

№ изделия: 10033

FESTO

с шариковым приводом




Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	3/2 Н.З., моностабильный
Тип управления	механический
Стандартный номинальный расход	16 l/min
Рабочее давление	0 ... 8 bar
Тип конструкции	Сферическое седло
Тип сброса	механическая пружина
Условный проход	0,6 mm
Функция быстрого выхлопа	дресселирующий
Тип уплотнения	мягкий
Тип пилотного управления	прямой
Направление потока	неревверсивный
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура среды	-10 ... 80 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 80 °C
Приводное усилие	17 N
Тип крепления	со сквозным отверстием
Пневматическое подключение, канал 1	PK-3
Пневматическое подключение, канал 2	PK-3
Пневматическое подключение, канал 3	не направленный