

Цанговое соединение с резьбой QSSF-1/2-16-B

№ изделия: 190657

FESTO

с внутренней резьбой.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Стандарт
Условный проход	15 mm
Положение при сборке	Любое
Проект	Bulkhead
Размер контейнера	1
Тип конструкции	Возвратно-поступательный принцип
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,6 MPa
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 6 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 87 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,4 MPa
Рабочее давление в зависимости от температуры	-0,95 ... 14 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 203 psi
Морская классификация	см. сертификат
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-] Вода согласно декларации производителя на www.festo.com
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 80 °C
Номинальный момент затяжки	26 Nm
Допуск для номинального момента затяжки	± 20 %
Вес продукта	116 g
Тип крепления	External hexagon A/F 29 External hexagon A/F 32
Пневматическое подключение, канал 1	Внутренняя резьба G1/2
Пневматическое подключение, канал 2	Для шлангов с наружным диаметром 16 мм
Цвет отпускающего кольца	голубой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	Никелированная латунь
Материал отпускающего кольца	ПОМ
Материал гайки	Никелированная латунь
Материал уплотнения шланга	NBR
Материал держателя шланга	Легированная сталь, нержавеющая