


Тандем-цилиндр DNCT-2 1/2"- -PPV-A

№ изделия: 191227

FESTO

По ISO 15552, с корпусом из профиля, возможностью опроса положений, регулируемым демпфированием в обоих крайних положениях.

Опрос положения возможен только на колбе цилиндра со стороны штока.



Примерное
представление

Таблица данных

Характеристика	Значение
Ход	3 ... 500 mm
Основан на стандарте	ISO 15552 (до сих пор также VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Демпфирование	PPV: регулируемое пневматическое демпфирование с обеих сторон
Режим работы	двустороннего действия
Operating pressure МПа	0,06 ... 1 МПа
Рабочее давление	0,6 ... 10 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Длина демпфирования	22 mm
Базовый вес на 0 мм хода	3.300 g
Пневматическое присоединение	3/8 NPT
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крышки	Алюминиевое литье под давление
Материал уплотнений	NBR TPU-U(PU)
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Материал штока	Легированная сталь