

Штекер SEA-3GS-M8-S

№ изделия: 192009

FESTO

для пневмоостровов.





Таблица данных

Характеристика	Значение
Соответствует стандарту	EN 61076-2-104 EN 61984
Положение при сборке	Любое
Вес продукта	6 g
Размер контейнера	1
Электрическое подключение 1, исполнение	Круглый
Электрическое подключение 1, тип подключения	Разъем
Электрическое подключение 1, выход кабеля	Прямой
Электрическое подключение 1, технология подключения	M8x1, A-код по EN 61076-2-104
Электрическое подключение 1, количество контактов/проводов	3
Электрическое подключение 1, тип монтажа	Screw-type lock with hexagon A/F 9 mm and longitudinal knurl
Электрическое подключение 2, функция	Сторона контроллера
Электрическое подключение 2, технология подключения	Вворачиваемый терминал
Электрическое подключение 2, количество контактов/проводов	8
Диапазон рабочего напряжения DC	≤ 60 V
Диапазон рабочего напряжения AC	≤ 60 V
Допустимая токовая нагрузка при 40°C	3 A
Импульсная мощность	1,5 kV
Резьбовое подключение кабеля	Pg7
Диаметр кабеля	2,5 ... 5 mm
Номинальное сечение провода	0,14 ... 0,5 mm ²
Класс защиты	IP65
Примечание по классу защиты	в собранном состоянии
Температура окружающей среды	-40 ... 85 °C
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Степень загрязнения	3
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
Материал корпуса	PA
Цвет корпуса	Черный
Материал винтового фиксатора	Никелированное цинковое литье
Материал уплотнений	NBR
Материал электрического контакта	Латунь, позолоченная