



# Эжектор VN-14-H-T4-PQ2-VA5-RO1

№ изделия: 193530

FESTO

Standard, hoher Unterdruck, Baubreite 18 mm, T-Form mit Steckanschluss und Schalldämpfer. Vakuumschluss mit Aussengewinde.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход, сопло Лавала	1,4 mm
Размер решетки	18 mm
Конструкция, глушитель	открыт
Позиция сборки	Любое
Характеристика эжектора	Высокий вакуум Стандарт
Структура проекта	T-образный
Рабочее давление для макс. скорости всасывания	5,1 bar
Рабочее давление	1 ... 8 bar
Рабочее давление для макс. вакуума	5 bar
Макс. вакуум	88 %
Номинальное рабочее давление	6 bar
Вакуум как функция рабочего давления (график)	Диаграмма
Макс. скорость всасывания относительно атмосферы	51,6 l/min
Время вакуумирования объема 1 л при давлении 6 бар	Диаграмма
Рабочая среда	Осушенный, фильтрованный сжатый воздух без масла
Классификация сопротивления коррозии CRC	1
Температура среды	0 ... 60 °C
Уровень шума как функция рабочего давления (график)	Диаграмма
Окружающая температура	0 ... 60 °C
Макс. момент затяжки	0,5 Nm
Эффективность как функция вакуума (график)	Диаграмма
Потребление воздуха как функция рабочего давления (график)	Диаграмма
Вес продукта	34 g
Тип крепления	со сквозным отверстием с верхней рейкой с креплением на стене/поверхности
Пневматическое соединение, канал 1	QS-6
Пневматическое соединение, канал 3	Открытый глушитель
Подключение вакуума	G1/4
Информация о материале, соединительная резьба	Обработанный алюминиевый сплав
Замечание по материалу	Не содержит медь и тефлон
Информация о материале уплотнений	NBR
Информация по материалам, коллекторное сопло	POM
Информация о материале, корпус	Усиленный POM
Информация по материалам, глушитель	PE
Информация по материалам, струйное сопло	Обработанный алюминиевый сплав
Информация о материале фитинга	Латунь С никелированием Пластик