

Баллонный цилиндр EBS-80-110

№ изделия: 193794

FESTO

не требует обслуживания, без эффекта прерывистого движения (Stick-Slip-Effekt), отличается высокой компактностью.

Возврат в исходную позицию должно осуществляться при минимальном давлении 0,9 bar (не ниже) для того, чтобы обеспечить допустимую деформацию мембраны чулочного типа, исключая ее разрушение.

Снимается с производства, доступен до 2011 года.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	80
Требуемый диаметр установки	100 mm
Ход	110 mm
Макс. высота в выдвинутом положении	205 mm
Макс. угол опрокидывания	15 deg
Макс. отклонение	10 mm
Мин. высота установки	95 mm
Режим работы	одностороннего действия
Рабочее давление	0,9 ... 8 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух Сжатый воздух с маслом
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура окружающей среды	-40 ... 70 °C
Усилие сброса	350 N
Вес продукта	400 g
Тип крепления	с внутренней резьбой
Пневматическое присоединение	G3/8
Замечания по материалу	Не содержит медь и PTFE
Информация о материале, баллон	CR