

Неполноповоротный привод DSM-25-270-P1-HD-A-B

№ изделия: 1369118

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	25
Угол демпфирования	7,5 deg
Диапазон настройки угла поворота	0 ... 246 deg
Угол поворота	0 ... 246 deg
Демпфирование	нерегулируемое демпфирование, упругие кольца с обеих сторон, с жестким упором
Положение при сборке	Любое
Точная настройка	-6 deg
Режим работы	двустороннего действия
Тип конструкции	Поворотная лопасть
Определение позиции	Для герконов
Operating pressure MPa	0,2 ... 1 MPa
Рабочее давление	2 ... 10 bar
Max. swivel frequency at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	1,5 Hz
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:::]
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Макс. аксиальное усилие	350 N
Макс. радиальное усилие	450 N
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	5 Nm
Допустимый момент инерции	0,045 kgm ²
Вес продукта	1.015 g
Тип крепления	с внутренней резьбой
Пневматическое присоединение	M5
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал вала привода	Сталь Никелирование
Материал уплотнений	TPE-U(PU)
Материал корпуса	Алюминиевый сплав