

Распределитель с электроуправлением VZWP-L-M22C-G12-130-V-2AP4-40

№ изделия: 1489957

FESTO

Servo-controlled, with piston, G1/2" connection.



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип конструкции | Тарельчатый клапан с пилотным управлением |
| Тип управления | электрический |
| Тип уплотнения | мягкий |
| Положение при сборке | Катушка предпочтительно сверху |
| Тип крепления | Линейный монтаж |
| Присоединение запорного клапана | G1/2 |
| Электрическое подключение | Расположение контактов тип А по EN 175301-803 Разъем по EN 175301-803 Кубическая форма |
| Условный проход | 13 mm |
| Функция распределителя | 2/2 Н.З., моностабильный |
| Ручное дублирование | Нет |
| Направление потока | нерeverсивный |
| Среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] Инертные газы Нейтральные жидкости Другие среды по запросу |
| Номинальное давление, запорно-регулирующая арматура | 40 |
| Differential pressure (MPa) | 0,05 MPa |
| Перепад давления | 0,5 bar |
| Differential pressure (psi) | 7,25 psi |
| Характеристики катушки | 110 V AC: 50/60 Гц, мощность переключения 10.5 VA, мощность удержания 8 VA |
| Класс изоляции | Н |
| Допустимые колебания напряжения | +/- 10 % |
| Рабочий цикл | 100 % |
| Тип пилотного управления | С пилотным управлением |
| Pressure of medium | 0,05 ... 4 MPa |
| Рабочее давление | 0,5 ... 40 bar |
| Pressure of medium psi | 7,25 ... 580 psi |
| Макс. вязкость | 22 mm ² /s |
| Температура среды | -10 ... 80 °C |
| Температура окружающей среды | -10 ... 35 °C |
| Уровень утечек по EN 12266-1 | A |
| Расход Kv | 2,5 m ³ /h |
| Стандартный номинальный расход | 2.650 l/min |
| Время включения | 100 ms |
| Время выключения | 250 ms |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Материал корпуса | Латунь |
| Номер материала корпуса | CW617N |

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Материал уплотнений | FPM |
| Материал винтов | Легированная сталь, нержавеющая |
| Номер материала винта | 1.4301 |
| Вес продукта | 550 g |
| Обозначение CE (см. заявление о соответствии) | в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment |
| Класс защиты | IP65 |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 1 - Низкая стойкость к коррозии |