


Стандартный цилиндр DNG-40- -PPV-A-S8

№ изделия: 35454

FESTO

По ISO 15552, NF E 49 003.1 и UNI 10 290, с возможностью опроса положений, регулируемым демпфированием в обоих крайних положениях



Exemplary representation



Таблица данных

Характеристика	Значение
Ход	1 ... 2.000 mm
Диаметр поршня	40 mm
Резьба на штоке	M12x1,25
Демпфирование	PPV: регулируемое пневматическое демпфирование с обеих сторон
Положение при монтаже	Любое
Соответствует стандарту	ISO 15552 (до сих пор также VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Конец штока	Наружная резьба
Тип конструкции	Поршень Шток
Определение позиции	Для герконов
Варианты	все внешние поверхности цилиндра соответствуют классу коррозионной защиты KBK3 (высокая защита от коррозии). Этот вариант включает в себя исполнение S3. Торцевые поверхности и втулка подшипника не защищены. Другие требования к защите должны быть указаны при заказе
Рабочее давление	0,6 ... 12 bar
Режим работы	двустороннего действия
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна подача масла в воздух(в дальнейшем требуется постоянная подача масла)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Наличие сертификатов	Germanischer Lloyd
Длина демпфирования	21 mm
Теоретическое усилие при 6 бар, обратный ход	633 N
Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход	754 N
Дополнительный вес на 10 мм хода	40 g
Базовый вес на 0 мм хода	790 g
Тип крепления	При помощи принадлежностей
Пневматическое присоединение	G1/4
Информация о материале, крышки	Алюминий
Материал уплотнения	NBR TPE-U(PU)
Информация о материале, шток	Легированная сталь
Информация о материале, корпус цилиндра	Алюминиевый сплав