

Поводок FKP-40

№ изделия: 150802

FESTO

для уменьшения изгибающего момента на каретке линейных приводов типа DGP и DGE, а также выравнивания несоосности направления нагрузки и оси направляющей.

Снимается с производства, доступен до 2013 года.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	40
Радиальное отклонение +/-	2 mm
Классификация сопротивления коррозии CRC	1
Температура окружающей среды	-20 ... 120 °C
Длительная макс. допустимая нагрузка в направлении усилия +/-	1.800 N
Информация о материале, болт	Легированная сталь
Информация о материале, хомут	Легированная сталь
Информация о материале, элемент скольжения	Латунь