


# Поводок FKG-40-B

№ изделия: 15235

FESTO

для уменьшения изгибающего момента на каретке линейного привода типа DGO и выравнивания несоосности направления нагрузки и оси направляющей.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	40
Радиальное отклонение +/-	1 mm
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-20 ... 120 °C
Длительная макс. допустимая нагрузка в направлении усилия +/-	1.600 N
Вес продукта	1.227 g
Материал компенсатора момента	Анодированный алюминий Гальванизированная сталь
Материал шарнира	Сталь Гальванизирован
материал детали скольжения	Латунь