



# Блок подготовки воздуха, комбинация MSB6-1/2:H2N2M1-WP-Z

№ изделия: 530213

FESTO

Состоящий из фильтра, регулятора давления, маслораспылителя и платы для настенного монтажа. Макс. выходное давление 7 бар, фильтр 40 мкм, с манометром, пластиковым стаканом и защитным кожухом, ручной отвод конденсата, направление потока справа налево.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	6
Серия	MS
Фиксатор привода	Поворотная рукоятка со встроенной фиксацией
Положение при сборке	Вертикально +/- 5°
Степень фильтрации	40 µm
Отвод конденсата	Ручное вращением
Структура проекта	Регулятор давления с манометром Стандартный фильтр Стандартный маслораспылитель
Кожух стакана	Пластиковый кожух
Манометр	с манометром
Диапазон давления управления	1 ... 7 bar
Входное давление 1	1,5 ... 18 bar
Стандартный номинальный расход	4.700 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Вес продукта	2.000 g
Тип крепления	с принадлежностями
Пневматическое подключение, канал 1	G1/2
Пневматическое подключение, канал 2	G1/2