

Вставной цоколь МНАР-PI-1

№ изделия: 532182

FESTO

Для соединительных и коллекторных блоков МНА1-Р...-PI и МНР1-Р...-PI




Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип крепления	Клипса
Положение при сборке	Любое
Вес продукта	6 g
Электрическое подключение	2-пин Розетка разъема
Диапазон рабочего напряжения DC	≤ 60 V
Допустимая нагрузка по току	3 A
Длина кабеля	1 m
Диаметр кабеля	1 mm
Структура кабеля	2x0,14
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C -20 ... 50 °C
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU RoHS
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	PA
Материал электрического контакта	Медный сплав, луженый