

Фильтр тонкой очистки MS4-LFM-1/8-BUV-Z

№ изделия: 539205

FESTO

Фильтр 1 мкм, металлический защитный кожух, автоматический отвод конденсата, направление потока справа налево.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	4
Серия	MS
Положение при сборке	Вертикально +/- 5°
Степень фильтрации	1 µm
Эффективность фильтра	99,99 %
Отвод конденсата	полностью автоматический
Структура проекта	Волоконный фильтр
Макс. объем конденсата	25 ml
Кожух стакана	встроен как металлическая оболочка
Входное давление 1	2 ... 12 bar
Стандартный номинальный расход	180 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух, фильтрованный, без масла, фильтрация 5 µm
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура хранения	-10 ... 60 °C
Чистота воздуха на выходе	2.7.3 по DIN ISO 8573-1
Температура среды	5 ... 60 °C
Остаточное содержание масла	0,5 mg/m ³
Температура окружающей среды	5 ... 60 °C
Вес продукта	350 g
Тип крепления	с принадлежностями Опция Линейный монтаж
Пневматическое подключение, канал 1	G1/8
Пневматическое подключение, канал 2	G1/8
Замечания по материалу	Не содержит медь и тефлон
Информация о материале, уплотнения шланга	NBR
Информация о материале, фильтр	Борно-силикатное волокно
Информация о материале, корпус	Алюминиевое литье под давление
Информация о материале, стакан	Алюминиевое литье под давление Алюминиевый сплав
Информация о материале, смотровое окно	PA