


# Pick&Place DHSP-SLT16-SLT10

№ изделия: 542968

FESTO

включает мини-суппорты, точный, компактный, короткое время цикла. Механический интерфейс для крепления поворотных приводов и захватов Festo. Заказывается как набор для сборки или полностью собранный и отлаженный.

Чтобы получить предложение по Вашей конкретной задаче. Пожалуйста нажмите сверху символ «Запрос по факсу».



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Сборка	Pick&Place 1.0
Эффективная нагрузка	0 ... 2 kg
Привод, Z координата	SLT-10
Система приводов, Z координата	Пневматический
Ход, Z координата	0 ... 80 mm
Точность повторения в конечном положении, Z координата	± 0,02 mm
Точность повторения в промежуточном положении, Z координата	± 0,02 mm
Привод, Y координата	SLT-16
Система приводов, Y координата	Пневматический
Ход, Y координата	0 ... 150 mm
Точность повторения в конечном положении, Y координата	± 0,02 mm
Точность повторения в промежуточном положении, Y координата	± 0,02 mm