

Линейный порталный привод DHSL-2DGE40SP-DGE40SP

№ изделия: 543050

FESTO

включает электромеханический привод со шпинделем и шариковой направляющей, точный и прочный. Механический интерфейс для крепления поворотных приводов и захватов Festo. Заказывается как набор для сборки или полностью собранный и отлаженный.

Чтобы получить предложение по Вашей конкретной задаче. Пожалуйста нажмите сверху символ «Запрос по факсу».




Таблица данных

Характеристика	Значение
Сборка	Линейный порталный привод 4.0
Эффективная нагрузка	0 ... 10 kg
Привод, Z координата	DGE-40-SP
Система приводов, Z координата	Электрический Со шпинделем
Промежуточная позиция, Z координата	Любое
Ход, Z координата	0 ... 600 mm
Точность повторения в конечном положении, Z координата	± 0,02 mm
Точность повторения в промежуточном положении, Z координата	± 0,02 mm
Привод, Y координата	2x DGE-40-SP
Система приводов, Y координата	Электрический Со шпинделем
Промежуточная позиция, Y координата	Любое
Ход, Y координата	0 ... 1.000 mm
Точность повторения в конечном положении, Y координата	± 0,02 mm
Точность повторения в промежуточном положении, Y координата	± 0,02 mm