

Блок диагностики и обслуживания FED-300

№ изделия: 543439

FESTO

Дисплей и блок управления с графическим LCD-дисплеем для подключения к контроллерным системам.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Монтажная глубина	56 mm
Высота	109 mm
Длина	149 mm
Макс. толщина передней панели	5 mm
Тревога	1.024
Память пользователя	1 Mbyte
Часы реального времени	Да
Список событий	256
Способ запоминания	32 kByte
Отклонение часов реального времени	130 с в месяц
Количество цветов	256
Количество светодиодов	4
Дисплей	Цвет TFT
Характеристики дисплея	Touchscreen
Размер дисплея	3,5"
Запасная батарея	3 V / 270 мА литиевая
Диапазон рабочего напряжения DC	18 ... 30 V
Разрешение дисплея	1/4 VGA, 320x240 Pixel
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Потребление тока при номинальном рабочем напряжении	0,4 A
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC
Температура хранения	-20 ... 70 °C
Относительная влажность воздуха	5 - 85 % не конденсирующий
Класс защиты	IP65 лицевая часть, IP20 задняя часть.
Температура окружающей среды	0 ... 50 °C
Авторизация	C-Tick с UL us - Listed (OL)
Вес продукта	1.000 g
Вспом. интерфейс	Sub-D 9-пин Розетка разъема
Интерфейс PC	RS232 Sub-D 15-пин Разъем
Интерфейс программирования	9,6 - 38,4 kBd
Интерфейс PLC	RS232 Sub-D 15-пин Разъем
Интерфейс Ethernet	Опционально, 10 MBd
Тип крепления	Установка передней панели
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Программное обеспечение	FED Designer 6.06 или выше