

Шаговый двигатель EMMS-ST-87-S-SE

№ изделия: 549417

FESTO

Без редуктора, без тормоза.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Шаговый угол при полном шаге	1,8 deg
Погрешность шагового угла	±5%
Датчик положения ротора	Оптический датчик положения
Класс защиты изоляции	B
Номинальное напряжение DC	48 V
Номинальный ток мотора	9,5 A
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC
Температура хранения	-20 ... 70 °C
Относительная влажность воздуха	45 - 80 %
Класс защиты	IP54
Температура окружающей среды	-10 ... 50 °C
Авторизация	C-Tick
Общий момент инерции массы при подъеме	1 kgcm ²
Тормозной удерживающий момент	2 Nm
Удерживающий момент мотора	2,5 Nm
Массовый момент инерции ротора	1 kgcm ²
Допустимая осевая нагрузка на вал	65 N
Допустимая радиальная нагрузка на вал	200 N
Вес продукта	2.100 g
Система электрического соединения	Разъем