

Кабель электродвигателя NEBM-T1G8-E- -Q7N-LE8

№ изделия: 550309

FESTO

For EMMS-AS-40/55 with encoder with CMMP-AS.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Соответствует стандарту	EN 61984
Идентификация кабеля	Без держателя маркировочных табличек
Электрическое подключение 1, функция	Сторона полевого устройства
Электрическое подключение 1, исполнение	Угловой
Электрическое подключение 1, тип подключения	Розетка разъема
Электрическое подключение 1, выход кабеля	Прямой
Электрическое подключение 1, технология подключения	ITT M3
Электрическое подключение 1, количество контактов/проводов	10
Электрическое подключение 1, занятые контакты/провода	8
Электрическое подключение 2, функция	Сторона контроллера
Электрическое подключение 2, тип подключения	Кабель
Электрическое подключение 2, технология подключения	Открытый конец
Электрическое подключение 2, количество контактов/проводов	8
Электрическое подключение 2, занятые контакты/провода	8
Диапазон рабочего напряжения DC	0 ... 630 V
Примечание по рабочему напряжению DC	0 - 48 В для 0,25 мм ²
Диапазон рабочего напряжения AC	0 ... 630 V
Примечание по рабочему напряжению AC	0 - 48 В для 0,25 мм ²
Допустимая токовая нагрузка при 40°C	12 A
Примечание по воспринимаемой токовой нагрузке при 40°C	3 A для 0.25 мм ²
Импульсная мощность	4 kV
Примечание по волновому сопротивлению	0.5 кВ для 0,25 мм ²
Длина кабеля	1 ... 25 m
Атрибуты кабеля	Пригоден для кабельных цепей
Радиус изгиба, фиксированный монтаж кабеля	≥ 55 mm
Радиус изгиба, гибкий монтаж кабеля	≥ 110 mm
Диаметр кабеля	11 mm
Структура кабеля	4x0,75+2x(2x0,25) С защитой
Номинальное сечение провода	0,25 mm ² 0,75 mm ²
Концы проводов	Разъем кабеля
Класс защиты	IP65
Примечание по классу защиты	в собранном состоянии
Температура окружающей среды	-50 ... 90 °C -40 ... 90 °C
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения в соответствии с директивой EU RoHS
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Степень загрязнения	3
Материал оплетки кабеля	TPE-U(PUR)
Цвет оплетки кабеля	Оранжевый