


# Серводвигатель EMMS-AS-190-SK-HS-AM

№ изделия: 1584916

Продукт будет снят с производства

Без редуктора

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Температура окружающей среды	-10 ... 40 °C
Температура хранения	-20 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 90 %
Соответствует стандарту	IEC 60034
Класс защиты изоляции	F
Класс расчета параметров по стандарту EN 60034-1	S1
Мониторинг температуры	PTC-резистор
Класс защиты	IP54
Конструкция вала - сегментная шпонка	DIN 6885 A 10 x 8 x 40
Система электрического соединения	Разъем
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Авторизация	RCM Mark с UL us - Recognized (OL)
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения в соответствии с директивой EU RoHS
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Номинальное рабочее напряжение DC	565 V
Номинальное напряжение DC	565 V
Тип переключателя обмотки	Звезда внутри
Number of pole pairs	6
Момент удержания	26,2 Nm
Номинальный момент	17,47 Nm
Пиковый момент	80 Nm
Номинальная скорость вращения	3.000 1/min
Макс. скорость	5.300 1/min
Номинальная мощность мотора	5.490 W
Номинальный ток мотора	14,43 A
Пиковый ток	77,2 A
Постоянная мотора	1,211 Nm/A
Константа напряжения, фаза-фаза	75,4 mVmin
Сопротивление обмотки фаза-фаза	0,283 Ohm
Индуктивность обмотки фаза-фаза	3,07 mH
Общий момент инерции массы при подъеме	51,9 kgcm <sup>2</sup>
Вес продукта	20.860 g
Допустимая осевая нагрузка на вал	250 N
Допустимая радиальная нагрузка на вал	940 N

Характеристика	Значение
Датчик положения ротора	Абсолютный многооборотный энкодер
Интерфейс поворотного энкодера	EnDat 21
Принцип измерения поворотного энкодера	Индуктивный
Триггер энкодера положения ротора	19 Bit
MTTF, субэлемент	76 лет, поворотный энкодер
MTTFd, субэлемент	152 года, поворотный энкодер
Energy efficiency	ENEFF (CN) / Class 2