

Серводвигатель EMMS-AS-190-M-HS-AM

№ изделия: 1584935

Продукт будет снят с производства

Без редуктора

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Температура окружающей среды	-10 ... 40 °C
Температура хранения	-20 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 90 %
Соответствует стандарту	IEC 60034
Класс защиты изоляции	F
Класс расчета параметров по стандарту EN 60034-1	S1
Мониторинг температуры	PTC-резистор
Класс защиты	IP65
Система электрического соединения	Разъем
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Авторизация	RCM Mark с UL us - Recognized (OL)
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения в соответствии с директивой EU RoHS
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Номинальное рабочее напряжение DC	565 V
Номинальное напряжение DC	565 V
Тип переключателя обмотки	Звезда внутри
Number of pole pairs	6
Момент удержания	38,77 Nm
Номинальный момент	22,63 Nm
Пиковый момент	120 Nm
Номинальная скорость вращения	2.900 1/min
Макс. скорость	4.060 1/min
Номинальная мощность мотора	6.880 W
Номинальный ток мотора	14,24 A
Пиковый ток	88,2 A
Постоянная мотора	1,589 Nm/A
Константа напряжения, фаза-фаза	98,6 mVmin
Сопротивление обмотки фаза-фаза	0,265 Ohm
Индуктивность обмотки фаза-фаза	3,38 mH
Общий момент инерции массы при подъеме	76,8 kgcm ²
Вес продукта	26.860 g
Допустимая осевая нагрузка на вал	250 N
Допустимая радиальная нагрузка на вал	1.080 N
Датчик положения ротора	Абсолютный многооборотный энкодер
Интерфейс поворотного энкодера	EnDat 22

Характеристика	Значение
Принцип измерения поворотного энкодера	Индуктивный
Триггер энкодера положения ротора	19 Bit
MTTF, субэлемент	76 лет, поворотный энкодер
MTTFd, субэлемент	152 года, поворотный энкодер
Energy efficiency	ENEFF (CN) / Class 2