


# Передаточный модуль EMGA-160-P-G3-SAS-140

№ изделия: 552200

FESTO

Подходит для серводвигателей.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер фланца редуктора	160 mm
Размер фланца двигателя	140 mm
Угловой люфт	0,1 deg
Тип редуктора	Планетарный редуктор
Коэффициент редукции	3:1
Макс. входная скорость	6.500 1/min
Рабочая температура редуктора	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Класс защиты	IP54
Продолжительное значение выходного момента	400 Nm
Момент инерции редуктора	12,14 kgcm <sup>2</sup>
Максимальный выходной момент	640 Nm
Макс. эффективность	98 %
Сопротивление вращению	38 Nm/arcmin
Вес продукта	18.000 g
Интерфейс редуктора, выходной вал	160G
Интерфейс редуктора, вал привода	140A
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)