

Ресивер сжатого воздуха CRVZS-0.1

№ изделия: 160233

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Объем	0,1 l
Положение при сборке	Любое
Соответствует стандарту	AD 2000-инструкция
Operating pressure MPa	-0,095 ... 1,6 MPa
Рабочее давление	-0,95 ... 16 bar
Operating pressure	-13,78 ... 232 psi
Авторизация	CRN TÜV
Сертификационный департамент	TSSACRN0H17477.5C
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [---] Азот
Классификация сопротивления коррозии CRC	3 - Высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Безопасны для пищевых продуктов	См. Дополнительную информацию о материале
Температура среды	-10 ... 100 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 100 °C
Макс. момент затяжки, присоединительная резьба	15 Nm
Вес продукта	226 g
Тип крепления	Фиксирующие зажимы
Пневматическое присоединение	G1/8
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал ресивера	Легированная сталь, нержавеющая
Материал фиксирующей клипсы	Легированная сталь, нержавеющая