

# Распределитель с электроуправлением JMN2DH-5/2-D-01-S-110AC

№ изделия: 161887

FESTO

В соответствии с ISO 15407/-1, с катушками и ручным дублированием, без штекерных розеток.

Снимается с производства, доступен до 2009 года.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	5/2 бистабильный с доминирующим сигналом
Тип управления	электрический
Ширина	26 mm
Стандартный номинальный расход	1.000 l/min
Рабочее давление	-0,9 ... 16 bar
Структура проекта	Каретка поршня
Класс защиты	IP65
Авторизация	Germanischer Lloyd
Условный проход	8 mm
Монтажный шаг	27 mm
Функция быстрого выхлопа	дресселирующий
Тип уплотнения	мягкий
Положение при сборке	Любое
Соответствует стандарту	ISO 15407-1 VDMA 24563
Ручное дублирование	с принадлежностями, с защелкой
Тип пилотного управления	С пилотным управлением
Питание пилотного каскада	внешний
Направление потока	реверсивный
Пилотное давление	2 ... 10 bar
Время переключения, реверс	18 ms
Время переключения, реверс (доминирующее управление)	16 ms
Характеристики катушки	110 V AC: 50 Гц, коммутируемая мощность: 2 VA
Рабочая среда	сжатый воздух, фильтрованный, степень фильтрации 40 µm, с маслом или без Вакуум
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура среды	-10 ... 50 °C
Рабочая среда пилотного каскада	сжатый воздух, фильтрованный, степень фильтрации 40 µm, с маслом или без
Температура окружающей среды	-10 ... 50 °C
Вес продукта	320 g
Электрическое подключение	Разъем по DIN 43650 Исполнение C
Тип крепления	со сквозным отверстием
Подвод пилотного воздуха 12/14	Монтажная плита VDMA 24563 размер 1
Выхлоп пилота, канал 82/84	Соединительная плита размер 26 мм по стандарту ISO 15407-1 Монтажная плита VDMA 24563 размер 1
Пневматическое подключение, канал 1	Соединительная плита размер 26 мм по стандарту ISO 15407-1 Монтажная плита VDMA 24563 размер 1
Пневматическое подключение, канал 2	Соединительная плита размер 26 мм по стандарту ISO 15407-1

Характеристика	Значение
	Монтажная плита VDMA 24563 размер 1
Пневматическое подключение, канал 3	Соединительная плита размер 26 мм по стандарту ISO 15407-1 Монтажная плита VDMA 24563 размер 1
Пневматическое присоединение, канал 4	Соединительная плита размер 26 мм по стандарту ISO 15407-1 Монтажная плита VDMA 24563 размер 1
Пневматическое присоединение, канал 5	Соединительная плита размер 26 мм по стандарту ISO 15407-1 Монтажная плита VDMA 24563 размер 1
Информация о материале, уплотнения шланга	NBR
Информация о материале, корпус	Алюминиевое литье под давление