

Поворотно-линейный модуль DSL-40-40-270-CC-A-S20-KF-B

№ изделия: 556736

FESTO

для бесконтактного опроса. Поворотное и линейное движение осуществляются независимо друг от друга. Угол поворота бесступенчато регулируется от 0° до 270°.



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Угол демпфирования | 16 deg |
| Диапазон настройки угла поворота | 0 ... 240 deg |
| Ход | 40 mm |
| Диаметр поршня | 40 mm |
| Угол поворота | 0 ... 240 deg |
| Демпфирование | CC: амортизаторы с обеих сторон P: нерегулируемое демпфирование, упругие кольца с обеих сторон |
| Положение при сборке | Любое |
| Точная настройка | -3 deg |
| Режим работы | двустороннего действия |
| Тип конструкции | Поворотная лопасть |
| Определение позиции | Для герконов |
| Варианты | Проходной польный шток |
| Защита от скручивания/направляющая | с шариковой направляющей |
| Рабочее давление | 2,5 ... 8 bar |
| Макс. скорость удара | 500 mm/s |
| Max. swivel frequency at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 0,7 Hz |
| Люфт угла поворота | 0,05 deg |
| Точность повторения | 0,1 deg |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 1 - Низкая стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Динамический момент нагрузки | 5,4 Nm |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 495 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 603 N |
| Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 20 Nm |
| Допустимый момент инерции | 0,004 kgm ² |
| Вес продукта | 5.350 g |
| Базовый вес на 0 мм хода | 5.350 g |
| Дополнительный вес на 10 мм хода | 175 g |
| Тип крепления | Фиксатор для Т-образной щели с наружной резьбой Опция |
| Пневматическое присоединение | G1/8 |
| Материал крышки | Алюминиевый сплав Анодированный |
| Материал уплотнений | TRF-U(PU) |
| Материал корпуса | Алюминий Гладкое анодирование |
| Материал штока | Закаленная сталь |