

Штекер FBS-M12-5GS-PG9

№ изделия: 175380

FESTO

для интерфейса Siemens на пневмоострове.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Основан на стандарте	EN 61076-2-101 EN 61984
Тип крепления	с резьбовой муфтой
Положение при сборке	Любое
Вес продукта	23,5 g
Электрическое подключение	5-пин Расположение контактов тип А по EN 175301-803 M12x1 Прямой штекер / клеммы с винтом
Диапазон рабочего напряжения DC	≤ 60 V
Диапазон рабочего напряжения AC	≤ 60 V
Допустимая токовая нагрузка при 40°C	4 A
Импульсная мощность	1,5 kV
Резьбовое подключение кабеля	Pg9
Допустимый диаметр кабеля	6 ... 8 mm
Поперечное сечение терминала	0,75 mm ²
Класс защиты	IP67
Температура окружающей среды	-40 ... 85 °C
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Степень загрязнения	3
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
Материал корпуса	PA с армированием
Цвет корпуса	Черный
материал накидной гайки	Цинковая штамповка Никелирование
Материал электрического контакта	Латунь Никелирование и позолота