

Захват радиальный HGRT-32-A-G2

№ изделия: 563911

FESTO

С запасом усилия зажатия при закрытии ...-G2.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	32
Макс. точность повторения	$\leq 0,2$ mm
Макс. угловой люфт захвата α , α_y	$\leq 0,1$ deg
Макс. угол раскрытия	180 deg
Симметрично относительно оси	$\leq 0,2$ mm
Точность повторения, захват	$\leq 0,02$ mm
Кол-во губок захватов	2
Положение при сборке	Любое
Режим работы	двустороннего действия
Функция захвата	радиальный
Гарантированное усилие захвата	На закрытие
Тип конструкции	последовательность перемещения по направляющей
Определение позиции	Для герконов Для индуктивных датчиков.
Рабочее давление	4 ... 8 bar
Макс. частота работы захвата	≤ 3 Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	503 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	337 ms
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	5 ... 60 °C
Массовый момент инерции	5,03 kgcm ²
Макс. усилие на губку захвата F_z , статическое	280 N
Макс. момент на захвате M_y , статич.	13,5 Nm
Макс. момент на захвате M_z , статич.	1,3 Nm
Интервалы между смазкой направляющих	10 Mio SP
Вес продукта	940 g
Тип крепления	Внутренняя резьба и центрирующая втулка
Пневматическое присоединение	M5
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	Smooth-anodised wrought aluminium alloy
Материал губок захвата	Steel, hardened