

Фильтр тонкой очистки MS9-LFM-G-BUV-DA

№ изделия: 564042

FESTO

Фильтр 1 мкм, металлический защитный кожух, автоматический отвод конденсата, индикатор перепада давления, направление потока слева направо.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Серия	MS
Размер	9
Тип конструкции	Волоконный фильтр
Степень фильтрации	1 µm
Отвод конденсата	полностью автоматический Ручное кратковременное
Рабочее давление	2 ... 12 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [6:8:4]
Чистота воздуха на выходе	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [5:7:3]
Макс. стандартный расход воздуха для классов очистки	7.000 l/min
Мин. стандартный расход воздуха для классов очистки	350 l/min
Эффективность фильтра	99,99 %
Макс. объем конденсата	225 ml
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Температура хранения	-10 ... 60 °C
Остаточное содержание масла	0,5 mg/m ³
Индикация перепада давления	Визуальный индикатор
Взрывобезопасная температура окружающей среды	-10°C ≤ T _a ≤ +60°C
Тип крепления	Линейный монтаж с принадлежностями Опция
Положение при сборке	Вертикально +/- 5°
Пневматическое подключение, канал 1	Модуль коллектора
Пневматическое подключение, канал 2	Модуль коллектора
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давление
Материал крышки	PA
Материал фильтра	Борно-силикатное волокно
Материал стакана	Алюминиевый сплав
Материал экрана	PA
Материал уплотнений	NBR
Вес продукта	2.000 g