

Тройник с цанговым зажимом CQT-22

№ изделия: 177690

FESTO

для высоких расходов.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	19,2 mm
Положение при сборке	Любое
Размер контейнера	1
Тип конструкции	Возвратно-поступательный принцип
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 7 bar
Рабочее давление в зависимости от температуры	-0,95 ... 15 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7::-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Безопасны для пищевых продуктов	См. Дополнительную информацию о материале
Температура окружающей среды	-25 ... 70 °C
Вес продукта	66 g
Кол-во выходов	2
Кол-во линий питания	1
Пневматическое подключение, канал 1	для труб/шлангов, наружный диаметр 22 мм
Пневматическое подключение, канал 2	для труб или шлангов с наружным диаметром 22 мм
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	POM
Материал отпускающего кольца	POM
Материал держателя шланга	Легированная сталь, нержавеющая