

# Линейный привод DFPI-200- -ND2P-E-P-G2

№ изделия: 1808245

Продукт будет снят с производства


with integrated potentiometric displacement encoder, double-acting, piston diameter 200 mm, mounting interfaces for process valve fittings to DIN EN ISO 5210 on bearing cap, electric/pneumatic connection via metallic female socket and connecting cable NHSB (accessories).

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2024 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO



Примерное  
представление



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер привода	200
Расположение отверстий на фланце	F10 F14
Ход	40 ... 990 mm
Резерв хода	4 mm
Диаметр поршня	200 mm
Фитинги соответствуют стандарту	ISO 5210
Демпфирование	Без демпфирования
Положение при сборке	Любое
Режим работы	двустороннего действия
Тип конструкции	Поршень Шток Шпилька Корпус цилиндра
Определение позиции	Со встроенным датчиком перемещения
Метод измерения: датчик перемещения	Потенциометр
Operating pressure МПа	0,3 ... 0,8 МПа
Рабочее давление	3 ... 8 bar
Operating pressure	43,5 ... 116 psi
Nominal operating pressure	0,6 МПа
Номинальное рабочее давление	6 bar
Диапазон рабочего напряжения DC	0 ... 15 V
КС mark	КС-EMV
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по взрывозащите (ATEX)
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
Категория АTEX Газ	II 2G
Категория АTEX Пыль	II 2D
Взрывозащита типа "Газ"	Ex h IIC T4 Gb X
Взрывозащита типа "Пыль"	Ex h IIIC T120°C Db X
Взрывобезопасная температура окружающей среды	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Длительное сопротивление ударам по DIN/IEC 68, части 2 - 82	Испытан в соответствии с уровнем опасности 2
Температура хранения	-20 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	5 - 100 % Сжатый
Класс защиты	IP65 IP67 IP69K

Характеристика	Значение
	NEMA 4
Стойкость к вибрации по DIN/IEC 68, части 2 - 6	Испытан в соответствии с уровнем опасности 2
Температура окружающей среды	-20 ... 60 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	18.080 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	18.850 N
Потребление воздуха при возврате на 10 мм хода	2,111 l
Потребление воздуха при выдвигении на 10 мм хода	2,119 l
Перемещаемая масса при ходе 0 мм	4.722 g
Дополнительный коэффициент массы на 10 мм хода	87 g
Базовый вес на 0 мм хода	13.946 g
Дополнительный вес на 10 мм хода	187 g
Дополнительный вес датчика перемещения на каждые 10 мм хода	2 g
Гистерезис	0,33 mm
Независимая линейность	0,04 %
Повторяемость в ± мм	0,12 mm
Электрическое подключение	3-пин Прямой штекер / клеммы с винтом With specific accessories
Пневматическое присоединение	Для шлангов с наружным диаметром 8 мм With specific accessories
Замечания по материалу	Содержит PWIS вещества Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал концевых крышек	Die-cast aluminium, coated Анодированный алюминий
Материал нижней крышки	Die-cast aluminium, coated Анодированный алюминий
Материал штока	Легированная сталь, нержавеющая
Материал скребка штока	NBR
Материал винтов	Легированная сталь, нержавеющая
Материал статических уплотнений	NBR
Материал шпильки	Легированная сталь, нержавеющая
Материал колбы цилиндра	Smooth-anodised wrought aluminium alloy