


Стандартный цилиндр CRDSNU-12- -P-A-S2

№ изделия: 185289

FESTO

коррозионно- и кислотостойкий, с проходным штоком, на основе DIN ISO 6432, для бесконтактного опроса, в комбинированном исполнении. С эластичными демпфирующими кольцами в конечных положениях.



Примерное
представление

Таблица данных

Характеристика	Значение
Ход	10 ... 200 mm
Диаметр поршня	12 mm
Демпфирование	P: нерегулируемое демпфирование, упругие кольца с обеих сторон
Положение при сборке	Любое
Соответствует стандарту	ISO 6432
Структура проекта	Поршень Шток
Определение позиции	Для герконов
Варианты	S2: двусторонний шток
Рабочее давление	1 ... 10 bar
Режим работы	двустороннего действия
Рабочая среда	Фильтрованный сжатый воздух
Классификация сопротивления коррозии CRC	4
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Авторизация	Germanischer Lloyd
Теоретическое усилие при 6 бар, обратный ход	51 N
Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход	51 N
Тип крепления	с принадлежностями Опция с наружной резьбой
Пневматическое присоединение	M5
Информация о материале, крышки	Легированная сталь, нержавеющая
Информация о материале, уплотнения шланга	TPE-U(PU)
Информация о материале, корпус	Легированная сталь, нержавеющая
Информация о материале, шток	Легированная сталь, нержавеющая