

Линейный порталный привод DHSL-1-EGC70TB-EGSA50

№ изделия: 574502

FESTO

Чтобы получить предложение по Вашей конкретной задаче.
Пожалуйста нажмите сверху символ «Запрос по факсу».




Таблица данных

Характеристика	Значение
Сборка	Линейный порталный привод 1
Эффективная нагрузка	0 ... 1 kg
Привод, Z координата	EGSA-50
Система приводов, Z координата	Электрический Со шпинделем
Промежуточная позиция, Z координата	Любое
Ход, Z координата	0 ... 100 mm
Точность повторения в конечном положении, Z координата	± 0,01 mm
Точность повторения в промежуточном положении, Z координата	± 0,01 mm
Привод, Y координата	EGC-70-TB
Система приводов, Y координата	Электрический Со шпинделем
Промежуточная позиция, Y координата	Любое
Ход, Y координата	0 ... 5.000 mm
Точность повторения в конечном положении, Y координата	± 0,08 mm
Точность повторения в промежуточном положении, Y координата	± 0,08 mm