

# Блок подготовки воздуха LFR-3/4-D-MAXI-KG-A



FESTO

№ изделия: 185790

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

состоящий из клапана вкл./выкл. с ручным управлением, фильтр-регулятора, клапана вкл./выкл. с электромагнитной катушкой 24В DC без штекерной розетки, распределителя плавного пуска, разветвителя, реле давления без штекерной розетки, с крепежным уголком. С автоматическим отвод конденсата.

Современные альтернативы могут быть найдены с помощью введения первых четырех символов маркировки изделия в поле поиска.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Maxi
Серия	D
Фиксатор привода	Поворотная рукоятка с фиксацией
Положение при сборке	Вертикально +/- 5°
Степень фильтрации	40 µm
Отвод конденсата	полностью автоматический
Тип конструкции	Модуль ответвления Датчик давления Отсечной клапан Фильтр-регулятор с манометром Клапан безопасного старта
Макс. объем конденсата	80 см <sup>3</sup>
Кожух стакана	Металлический кожух стакана
Манометр	с манометром
Рабочее давление	3 ... 12 bar
Диапазон давления управления	2,5 ... 12 bar
Макс. гистерезис давления	0,25 bar
Стандартный номинальный расход	4.900 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [:-:-] Инертные газы
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Чистота воздуха на выходе	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:8:4] Инертные газы
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	5.200 g
Тип крепления	Линейный монтаж с принадлежностями Опция
Пневматическое подключение, канал 1	G3/4
Пневматическое подключение, канал 2	G3/4
Материал корпуса	Цинковая штамповка
Материал стакана	PC