

Нажимной распределитель VMEF-ST-M32-M-G18

№ изделия: 8031295

★ Линейка основной продукции

FESTO





Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	3/2 Н.З., моностабильный
Тип управления	механический
Ширина	20 mm
Стандартный номинальный расход	750 l/min
Operating pressure МПа	-0,095 ... 1 МПа
Рабочее давление	-0,95 ... 10 bar
Тип конструкции	Тарельчатое седло
Тип сброса	механическая пружина
Условный проход	5,6 mm
Инструкции по эксплуатации	Не использовать как механический стопор
Тип уплотнения	мягкий
Положение при сборке	Любое
Тип пилотного управления	прямой
Направление потока	реверсивный
Overlap	Zero overlap
Макс. частота переключения	3 Hz
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Приводное усилие	46 N
Вес продукта	116 g
Тип крепления	со сквозным отверстием
Пневматическое подключение, канал 1	G1/8
Пневматическое подключение, канал 2	G1/8
Пневматическое подключение, канал 3	G1/8
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	NBR
Материал корпуса	Анодированный алюминий