

Генератор вакуума OVEM-07-H-B-QO-CE-N-1PD

№ изделия: 8037698

FESTO

Канал питания/вакуума с QS-фитингом, выхлопное отверстие с глушителем.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход, сопло Лавала	0,7 mm
Монтажный шаг	20 mm
Конструкция, глушитель	открыт
Положение при сборке	Любое
Характеристика эжектора	Высокий вакуум Стандарт
Степень фильтрации	40 µm
Ручное дублирование	Толкающий
Встроенная функция	Клапан сброса, электрический Дроссель Электрический вкл./выкл. Клапан Фильтр Функция экономии воздуха, электрическая Обратный клапан Открытый глушитель Вакуумный переключатель
Тип конструкции	модульный
Защита от короткого замыкания	Да
Измеряемая величина	Избыточное давление
Принцип измерения	Пьезорезистивный
Функция переключающего элемента	Нормально замкнутый контакт Нормально разомкнутый контакт
Функция переключения	Оконный режим Компаратор порогового значения
Функция распределителя	закрыт
Защищен от смены полярности	для всех электрических соединений
Вход стандартного переключения	IEC 61131-2
Тип дисплея	4-символьный буквенно-цифровой ЖК экран с задней подсветкой
Диапазон индикации [бар]	-0,999 ... 0 bar
Единицы измерения	bar
Диапазон настройки гистерезиса (бар)	-0,9 ... 0 bar
Опции настройки	через дисплей и кнопки
Индикатор позиции переключения	LCD
Рабочий режим дисплея	Оптический
Диапазон установки порогового значения	-0,999 ... 0 bar
Рабочее давление	2 ... 8 bar
Рабочее давление для макс. вакуума	4,1 bar
Макс. вакуум	93 %
Номинальное рабочее давление	6 bar
Макс. скорость всасывания относительно атмосферного давления	16 l/min
Продолжительность вентиляции при номинальном рабочем давлении	0,4 s
Диапазон рабочего напряжения DC	20,4 ... 27,6 V

Характеристика	Значение
Рабочий цикл	100 %
Защита от индуктивной нагрузки	Адаптирован к катушкам MZ-, MY-, ME
Напряжение изоляции	50 V
Холостой ток	< 70 mA
Макс. выходной ток	100 mA
Остаточный ток	0,1 mA
Выход переключателя	PNP
Падение напряжения	≤ 2 V
Характеристики катушки	24 V DC: фаза удержания 0.3 Вт, мощность переключения 2.55 Вт
Импульсная мощность	0,8 kW
Способность выдерживать перегрузку	Имеется в наличии
Степень загрязнения	3
Авторизация	RCM Mark с UL us - Listed (OL)
KC mark	KC-EMV
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Операция смазывания невозможна
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура среды	0 ... 50 °C
Относительная влажность воздуха	5 - 85 %
Уровень шума при номинальном рабочем давлении	58 dB(A)
Класс защиты	IP65
Класс безопасности	III
Температура окружающей среды	0 ... 50 °C
Макс. момент затяжки	0.8 Нм для внутр.резьбы 2.5 Нм при очищенном отверстии
Вес продукта	330 g
Диапазон измерения давления	-1 ... 0 bar
Точность, полный диапазон измеряемой величины	3 %FS
Повторяемость порога переключения, полный диапазон измеряемой величины	0,6 %
Вход логической схемы	PNP (положительное переключение)
Электрическое подключение	5-пин M12x1 Разъем
Защита от несанкционированной перенастройки	PIN-Code
Тип крепления	со сквозным отверстием с внутренней резьбой с принадлежностями
Пневматическое подключение, канал 1	QS-8
Пневматическое подключение, канал 3	Встроенный глушитель
Подключение вакуума	QS-8
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	NBR
Материал сопла приемника	POM
Материал фильтра	Ячейка PA Спеченная сталь
Материал корпуса фильтра	PA с армированием
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давление PA с армированием
Материал регулировочного винта	Сталь
Материал глушителя	Алюминиевый сплав PU пена
Материал винтов	Сталь
Материал экрана	PA

Характеристика	Значение
Материал корпуса разъема	Никелированная латунь
Материал электрического контакта	Латунь, позолоченная
Материал штифтов	Сталь
Материал сопла передатчика	Алюминиевый сплав
Материал клавиатуры	ТРЕ-У
Материал фитинга	Никелированная латунь