

Захват параллельный EHPS-25-A

№ изделия: 8070830

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	25
Ход каждой губки захвата	16 mm
Макс. точность повторения	$\leq 0,2$ mm
Макс. угловой люфт захвата α_x, α_y	0,3 deg
Макс. люфт губок захвата S_z	0,04 mm
Симметрично относительно оси	$\leq 0,2$ mm
Точность повторения, захват	$\leq 0,01$ mm
Кол-во губок захватов	2
Drive system	электрический
Положение при сборке	Любое
Функция захвата	Параллельный
Тип конструкции	Устройство с червячной передачей Т-образный Рейка и шестерня Electric gripper
Соответствует стандарту	IEC 61010-1
Направляющая	Направляющая скольжения
Определение позиции	Для герконов
Тип мотора	Серводвигатель постоянного тока
Элементы управления	Latched switch
Режим готовности дисплея	LED
Макс. частота циклов	0,8 Hz
Макс. вес на внешний палец захвата	230 g
Макс. потребление тока	2 A
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Допустимые колебания напряжения	+/- 10 %
Авторизация	RCM Mark
KC mark	KC-EMV
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC в соответствии с директивой EU RoHS
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Сертификация взрывозащиты за пределами Евросоюза	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5
Уровень звукового давления	≤ 70 dB(A)
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	5 ... 60 °C
Total gripping force	312 N
Массовый момент инерции	5,24 kgcm ²
Макс. усилие на губку захвата F_z , статическое	450 N
Макс. момент на захвате M_x , статич.	28 Nm
Макс. момент на захвате M_y , статич.	16 Nm

Характеристика	Значение
Макс. момент на захвате Mz, статич.	28 Nm
Интервалы между смазкой направляющих	2 Mio SP
Вес продукта	904 g
Электрическое подключение	5-пин Кабель с разъемом M12x1
Тип крепления	Внутренняя резьба и центрирующая втулка Со сквозным отверстием и центрирующей втулкой Опция
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Материал губок захвата	Легированная сталь, нержавеющая