


# Дроссель с обратным клапаном GR-QS-6-LF

№ изделия: 193968  
Продукт будет снят с производства

FESTO

С потоком, регулируемым в одном направлении.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2017 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	Функция дросселирования в одном направлении
Пневматическое подключение, канал 1	QS-6
Пневматическое подключение, канал 2	QS-6
Элемент настройки	Рифленный винт
Тип крепления	Опция Установка передней панели со сквозным отверстием с принадлежностями
Стандартный расход через дроссель	75 l/min
Стандартный расход в направлении обратного клапана	260 ... 270 l/min
Рабочее давление	0,2 ... 10 bar
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Информация о материале, корпус	PA с армированием
Положение при сборке	Любое
Стандартный расход через дроссель: 6 -> 0 бар	110 l/min
Стандартный расход в заблокированном направлении: 6 -> 0 бар	500 ... 510 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Температура среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	25 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, уплотнения шланга	NBR
Данные о материале, стопорное кольцо	ПОМ
Данные о материале, винт регулировки	Легированная сталь