

Устройство подготовки воздуха FRCS-1/2-D-7-DI-MAXI-A

№ изделия: 194994

FESTO

Блок: фильтр, регулятор давления, маслораспылитель, S-серия, с блокировкой головки регулятора.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Maxi
Серия	D
Защелка привода	Поворотная рукоятка со встроенной фиксацией
Позиция сборки	Вертикальный +/- 5°
Степень фильтрации	40 µm
Отвод конденсата	полностью автоматический
Структура проекта	Фильтр-регулятор с манометром пропорциональный стандартный маслораспылитель
Макс. объем конденсата	43 см ³
Кожух колбы	Металлический кожух стакана
Манометр	с манометром
Диапазон давления управления	0,5 ... 7 bar
Входное давление 1	1,5 ... 12 bar
Макс. гистерезис давления	0,4 bar
Стандартный номинальный расход	4.500 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух
Температура среды	-10 ... 60 °C
Окружающая температура	-10 ... 60 °C
Вес продукта	2.600 g
Тип крепления	Линейный монтаж
Пневматическое соединение, канал 1	G1/2
Пневматическое соединение, канал 2	G1/2
Информация о материале, корпус	Цинковая штамповка
Информация о материале стакана	PC