

Неполноповоротный привод DRQD-50- -

№ изделия: 197374
Продукт будет снят с производства

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2018 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO




Таблица данных

Общая таблица данных - Индивидуальные значения зависят от вашей конфигурации.

Характеристика	Значение
Размер	50
Диапазон настройки угла поворота с обеих сторон	-20 /+ 6 deg
Угол поворота	360 deg
Демпфирование	Регулируемое пневматическое демпфирования Амортизатор, регулируемый, быстрая остановка
Положение при сборке	Любое
Структура проекта	Рейка и шестерня
Макс. кол-во промежуточных позиций	1
Определение позиции	Для герконов
Варианты	фланцевый вал переходная плита вал со шпонкой
Рабочее давление	1 ... 10 bar
Режим работы	двустороннего действия
Категория ATEX Газ	II 2G
Взрывозащита типа "Газ"	c T4 X
Категория ATEX Пыль	II 2D
Вывозащита типа "Пыль"	c 120°C X
Взрывобезопасная температура окружающей среды	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по взрывозащите (ATEX)
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Теоретический момент при 6 бар	50 ... 78,6 Nm
Допустимый момент инерции	0,05 ... 1,1 kgm2
Тип крепления	Опция со сквозным отверстием с внутренней резьбой
Пневматическое присоединение	G1/4
Замечания по материалу	Не содержит медь и PTFE
Информация о материале, вал привода	Закаленная сталь
Информация о материале, крышки	Алюминиевый сплав Анодированный
Информация о материале, уплотнения шланга	NBR TFE-U(PU)
Информация о материале, корпус	Алюминиевый сплав Гладкое анодирование