

# Модуль перемещения DHMZ-DGSL-8- -V1

№ изделия: 8087191

FESTO



## Таблица данных

Общая таблица данных - Индивидуальные значения зависят от вашей конфигурации.

Характеристика	Значение
Рабочий ход	10 ... 80 mm
Диаметр поршня	10 mm
Положение при сборке	Вертикальный
Режим работы	двустороннего действия
Тип конструкции	Пневматический линейный модуль
Определение позиции	Для герконов
Рабочее давление	1,5 ... 8 bar
Макс. скорость	0,8 m/s
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура хранения	-20 ... 60 °C
Температура окружающей среды	5 ... 45 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	40 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	47 N
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)