

Блок линейного привода SLM-12- -KF-A

№ изделия: 32781

FESTO

С линейным приводом поставляются центрирующие стержни или втулки. Датчик положения SIEN-... можно заказать используя код заказа PV, PH, NV, NH. Можно заказать как отдельную деталь.




Таблица данных

Общая таблица данных - Индивидуальные значения зависят от вашей конфигурации.

Характеристика	Значение
Ход	10 ... 500 mm
Диаметр поршня	12 mm
Демпфирование	P: нерегулируемое демпфирование, упругие кольца с обеих сторон Амортизатор, быстрая остановка
Положение при сборке	Любое
Направляющая	передача типа "винт - гайка" с циркулирующими шариками с направляющей
Определение позиции	Для герконов Для индуктивных датчиков.
Варианты	базовое исполнение
Operating pressure MPa	0,7 MPa
Рабочее давление	7 bar
Режим работы	двустороннего действия
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-20 ... 60 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	68 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	68 N
Перемещаемая масса	620 g
Дополнительный коэффициент массы на 10 мм хода	10 g
Базовый вес на 0 мм хода	1.110 g
Дополнительный вес на 10 мм хода	10 g
Пневматическое присоединение	M5
Материал крышки	Алюминий
Материал уплотнений	PA TPE-U(PU)
Материал корпуса	Алюминий